

PHILIPS

Lighting



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON



Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	2,240 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674096500
Code de commande	8718696740965
Code 12NC	913700752626
Code de commande local	BSN150K302ITS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740965
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740972

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

