



# Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

## BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

---

Câblage	
Type de connecteur	Vis

---

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	2,240 kg



---

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674096500
Code de commande	74096500
Code 12NC	913700752626
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696740965
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696740972

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

