




HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	1,910 kg
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Gesamt-Produktcode	871869674100900
Bestellcode	8718696741009
Material-Nr. (12NC)	913700752826
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696741009
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696741016

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

