



HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON



Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	3,250 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Nombre completo del producto	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674102300
Código de pedido	74102300
Código 12NC	913700752926
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696741023
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696741030

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

