

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos encapsulados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Cableado	
Tipo de conector	Tornillo
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	2,800 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nombre completo del producto	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674108500
Código de pedido	74108500
Código 12NC	913700753126
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696741085
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696741092

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

