



HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	2,800 kg
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nome completo prodotto	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674108500
Descrizione codice locale	BSN250TS
Codice d'ordine	74108500
Codice materiale (12NC)	913700753126
Codice locale	BSN250TS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696741085
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696741092

HID-HeavyDuty BSN ins.semiparallelo

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

