



Schnelle, skalierbare und zukunftssichere intelligente Beleuchtung

Mühelose Steuerung mit Signify Interact deckenmontierten Sensoren. Rüsten Sie Ihr smartes Beleuchtungssystem mühelos auf. Die deckenmontierten drahtlosen Sensoren von Signify Interact sorgen für vollständige Abdeckung genau an den Stellen, wo Sie sie benötigen. Verwalten Sie eine ganze Gruppe vernetzter Leuchten und Geräte mit einem einzigen Sensor – oder kombinieren Sie mehrere Sensoren für höchste Flexibilität. Mit der Interact-App ist das Einrichten und Anpassen von Zonen einfach und kabellos – Sie behalten jederzeit uneingeschränkte Kontrolle. Das Ergebnis: Außergewöhnliche Energieeinsparungen und unübertroffene Anpassungsfähigkeit für jeden Raum.

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0,106 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Hinweise	Batteriebetriebener Sensor, keine Netzstromversorgung erforderlich
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C bis 45 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Gesamt-Produktcode	872016926056600
Bestellcode	26056600
Material-Nr. (12NC)	913701067003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169260566
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169260580

Anwendungsbedingungen

Form des Sensor-Erfassungsbereichs	Rechteckig
Minimale Deckenhöhe (in m)	2 m
Maximale Deckenhöhe – starke Bewegung (in m)	4 m
Maximale Deckenhöhe – kleine Bewegung (in m)	4 m
Bereich für die Erkennung großer Bewegungen (in m)	Bei 4 m beträgt der Detektionsbereich 7,2 x 5,4 m
Bereich für die Erkennung kleiner Bewegungen (in m)	Bei 4 m beträgt der Detektionsbereich 5,4 x 3,6 m
Wireless-Technologie	Zigbee

Abmessungsskizzen