



Schnelle, skalierbare und zukunftssichere intelligente Beleuchtung

Mühelose Steuerung mit Signify Interact deckenmontierten Sensoren. Rüsten Sie Ihr smartes Beleuchtungssystem mühelos auf. Die deckenmontierten drahtlosen Sensoren von Signify Interact sorgen für vollständige Abdeckung genau an den Stellen, wo Sie sie benötigen. Verwalten Sie eine ganze Gruppe vernetzter Leuchten und Geräte mit einem einzigen Sensor – oder kombinieren Sie mehrere Sensoren für höchste Flexibilität. Mit der Interact-App ist das Einrichten und Anpassen von Zonen einfach und kabellos – Sie behalten jederzeit uneingeschränkte Kontrolle. Das Ergebnis: Außergewöhnliche Energieeinsparungen und unübertroffene Anpassungsfähigkeit für jeden Raum.

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsstrom (Nom)	0.05 A

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0,120 kg
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +65 °C h

Anwendungsbedingungen

Form des Sensor-Erfassungsbereichs	Rund
Minimale Deckenhöhe (in m)	2 m
Maximale Deckenhöhe – starke Bewegung (in m)	8 m
Maximale Deckenhöhe – kleine Bewegung (in m)	5 m
Bereich für die Erkennung großer Bewegungen (in m)	Bei 2 m ist der Erfassungsbereich ein Kreis mit 4 m Durchmesser
Bereich für die Erkennung kleiner Bewegungen (in m)	Bei 2 m ist der Erfassungsbereich ein Kreis mit 3 m Durchmesser.
Wireless-Technologie	Zigbee

Produktdaten

Bestell-Produktname	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Gesamtbezeichnung des Produkts	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Gesamt-Produktcode	872016932146500
Bestellcode	8720169321465
Material-Nr. (12NC)	913701071203
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169321465
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169321489

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	MPS3100-Sensor-Installation-Instructions.pdf	Herunterladen 