



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DDBC1200

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

Mécanique et boîtier		Nom de produit complet	
Poids net (pièce)	450,000 g	Nom de produit complet	DDBC1200
Approbation et application		Code EOC	871869688873500
Marquage CE	Oui	Code de commande	88873500
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703333909
Gamme de températures ambiantes	0 à +40 °C	Numérateur - Quantité par kit	1
Données du produit		Code EAN - Produit/Boîte	8718696888735
Nom du produit de la commande	DDBC1200	Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC - Boîte	8718696895733