



HID-High Power ballasts for SON/MH lamps

BSN 1000L 302I

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
机械和外壳	
净重 (每件)	8.700 kg
审批和申请	
批准标志	CE 标志 CCC 证书

产品数据	
订单产品名称	BSN 1000L 302I
完整的产品名称	BSN 1000L 302I
完整产品代码	697480505005500
订购代码	913710106742
材料编号 (12NC)	913710106742
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050055
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6974805050062

HID-High Power ballasts for SON/MH lamps

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 1000L 302I	7 mm	102.0 mm	183 mm	134.5 mm	117.0 mm

