



# HF-Performer III för TL5-lampor

## HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

### Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	24 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]

Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Nettovikt (styck)	0,252 kg


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
CE-märkning	Ja

## HF-Performer III för TL5-lampor

Omgivningstemperatur	-25 °C till +60 °C
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Fullständigt produktnamn	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Full EOC	872790086348200
Beskrivning av lokal kod	7981224

Beställningsnummer	913713028266
Materialnummer (12NC)	913713028266
Lokal kod	7981224
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500998217
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900863482

### Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

