



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)	24 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]

Temperatura	
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C

Meccanica e corpo	
Corpo	L360x30x22
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Peso netto (Pezzo)	0,245 kg


Approvazione e applicazione	
Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Marchio CE	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -25 °C a 60 °C

HF-Performer III for TL5 lamps

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Nome completo prodotto	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
Full EOC	872790090503800
Descrizione codice locale	HF3P21435HE
Codice d'ordine	90503800
Codice materiale (12NC)	913713031166
Codice locale	HF3P21435HE

Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500999238
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900905038

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

