



HF-Selectalume II für TL-D lamps

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)		75 °C
Eingangsspannung	220 bis 240 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse	L 280x30x28	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstromweite	0,35 ms	Nettogewicht (Stück)	0,193 kg	
Einschaltstrom (max.)	18 A			
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Genehmigung und Anwendung		
		Energieeffizienzindex	A2 BAT	
Verdrahtung		Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat		
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]	PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM		
		Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat		
		VDE-EMV Zertifikat		
Temperatur		CE-Zeichen	Ja	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C			

HF-Selectalume II für TL-D lamps

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790089739500
Bestellcode	8711500999078

Material-Nr. (12NC)	913713032266
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999078
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900897395

Abmessungsskizzen



Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

