



HF-Selectalume II für TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,5 mA
Einschaltstromweite	0,35 ms
Einschaltstrom (max.)	18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 28	
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]
Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C


Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 280x30x28
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Nettogewicht (Stück)	0,193 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzindex	A2 BAT
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC
	Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat
	PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM
	Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat
CE-Zeichen	VDE-EMV Zertifikat
	Ja

HF-Selectalume II für TL-D lamps

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790090553300
Bestellcode	8711500999313

Material-Nr. (12NC)	913713032466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999313
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900905533

Abmessungsskizzen



Product

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

