



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	18 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]


Temperatura	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	L 280x30x28
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Peso netto (Pezzo)	0,193 kg
Approvazione e applicazione	
Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Certificazione PSB Marchio TISI

HF-Selectalume II for TL-D lamps

	Approvazione SIRIM Certificato CB Certificato CCC Certificato VDE-EMV
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 55 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090553300
Descrizione codice locale	HF2S236
Codice d'ordine	90553300

Codice materiale (12NC)	913713032466
Codice locale	HF2S236
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500999313
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900905533

Disegno tecnico



Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

