

**PHILIPS**

**Lighting**



# HF-Selectalume II pour TL-D lamps

## HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

### Données du produit

<b>Fonctionnement et électricité</b>		Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Courant de fuite (max.)	0.5 mA		
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms		
Pic de courant d'appel (max.)	18 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28		
<b>Câblage</b>		<b>Température</b>	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744	Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
		Température maximale du produit (max.)	75 °C
<b>Mécanique et boîtier</b>			
Corps du luminaire	L 280x39x28		
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]		
Poids net (pièce)	0,228 kg		

## HF-Selectalume II pour TL-D lamps


### Approbation et application

Classe énergétique	A2/A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificat PSB Marquage TISI Approbation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV
Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C

### Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
-------------------------------	--------------------------------------

### Schéma dimensionnel



Nom de produit complet	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790090555700
Code de commande	8711500999320
Code 12NC	913713032666
Code de commande local	HFS3418TLD
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999320
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900905557

### Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm	4,2 mm	

