



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,5 mA
Einschaltstromweite	0,35 ms
Einschaltstrom (max.)	28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 12	
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]
Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C


Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 280x30x21
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Nettogewicht (Stück)	0,225 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzindex	A2 BAT
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC
	Zertifikat CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat
	PSB Zertifikat TISI Kennzeichnung SIRIM
	Genehmigung CB Zertifikat CCC Zertifikat
CE-Zeichen	VDE-EMV Zertifikat
	Ja

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790090560100
Bestellcode	8711500999368

Material-Nr. (12NC)	913713033566
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999368
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900905601

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

