



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur (Max)		75 °C
Eingangsspannung	220 bis 240 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse	L 280x30x21	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstromweite	0,25 ms	Nettogewicht (Stück)	0,185 kg	
Einschaltstrom (max.)	20 A			
Verdrahtung		Genehmigung und Anwendung		
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	Energieeffizienzindex	A2 BAT	
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat	
			CCC Zertifikat C-Tick Zertifikat PSB Zertifikat	
			TISI Kennzeichnung SIRIM Genehmigung CB	
			Zertifikat CCC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat	
Temperatur		CE-Zeichen	Ja	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C	Umgebungstemperaturbereich	-15 °C bis 50 °C	

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790090561800
Bestellcode	8711500999375
Material-Nr. (12NC)	913713033666

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500999375
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900905618

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

