



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. massima involucro (Max)	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	75 °C	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Meccanica e corpo	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Corpo	
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	L 280x30x21	
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms	e una gestione termica	
Picco corrente di spunto (Max)	20 A	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Cablaggio		Peso netto (Pezzo)	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744	0,185 kg	
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]	Approvazione e applicazione	
Temperatura		Indice di efficienza energetica	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	75 °C	A2 BAT	
		Marchi di approvazione	
		Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Certificazione PSB Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CB Certificato CCC Certificato VDE-EMV	
		Intervallo temperatura ambiente	
		Da -15 °C a 50 °C	

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090561800
Descrizione codice locale	HF2S154
Codice d'ordine	90561800
Codice materiale (12NC)	913713033666
Codice locale	HF2S154

Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500999375
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900905618

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

