

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température
Tension d'entrée	220 à 240 V	Durée de vie à la température du produit 75 °C
Fréquence linéaire	50 à 60 Hz	(nom.)
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Température maximale du produit (max.) 75 °C
Courant de fuite (max.)	0,5 mA	
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,38 ms	
Pic de courant d'appel (max.)	28 A	
Câblage		Mécanique et boîtier
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744	Corps du luminaire L 280x30x21
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]	Indice de protection IP20 [Protection des doigts]
		Poids net (pièce) 0,221 kg
Approbation et application		
Classe énergétique	A2 BAT	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificat	

HF-Selectalume II pour TL5 lamps

	PSB Marquage TISI Approbation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE- EMV
Marquage CE	Oui
Gamme de températures ambiantes	-15 °C à 50 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790090562500

Code de commande	8711500999382
Code 12NC	913713033766
Code de commande local	HFS254TL5
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500999382
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900905625

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

