

PHILIPS

桌燈

myHomeOffice

66136 Einstein

桌燈

LED

煤灰色

915005992701



進階桌燈設計，點亮更光明的未來

就座感測器。當您就座時 (50 公分內)，燈光會自動開啟。提供均勻清晰度和更少的眩光，以支援全面的桌面 EyeCare 效能。亮度自動校準。40 分鐘休息提醒。CCT 可調式功能。

先進的 LED 照明

- 觸控式調光器設在燈具上

護眼照明

- 科學化的光線設定為眼睛提供最大保護

輕鬆體驗

- 自動亮度校準

產品特點

觸控式調光器設在燈具上

採用直覺式操作，只需觸碰調光面板即可調整明暗，為房間營造最適合的氛圍。

科學化的光線設定



自動亮度校準

搭配使用特殊感測器以打造環境亮度，此功能可以根據環境光線的強度自動增加或減少桌燈亮度。

規格

設計與外型

- 顏色: 金色
- 材質: 鋁合金

隨附額外功能/配件

- FFP - 簡易包裝: 是

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 風格: 功能性
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 淨重: 1.313 kg
- 高度: 40 cm
- 長度: 40.1 cm
- 寬度: 18.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 850 lm
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: -
- 替換燈泡最高瓦數: 9.6 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176405
- 淨重: 2.03 kg
- 淨重: 3.44 kg
- 高度: 512 mm
- 長度: 267.5 mm
- 寬度: 233.5 mm
- 材質編號 (12NC): 915005992701



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.110

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com