



Gota estándar P45 transparente

40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb

Luminarias incandescentes redondas selladas al vacío o rellenas con gas con un foco de vidrio transparente y base E o B

Datos del producto

Información general		Forma del foco	
Tapa-base	E27	Forma del foco	P45
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Peso neto (pieza)	16.300 g
Vida útil nominal	1,000 hora(s)	Información del producto	
Lighting Technology	Incandescent	Nombre del producto del pedido	40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb
Información técnica sobre la luz		Nombre del producto completo	40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb
Flujo luminoso	455 lm	Full EOC	789440000184100
Índice de producción de color (IRC)	100	Descripción de código local	STAN 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F
Operación y aspectos eléctricos		Código del pedido	923268735892
Consumo de energía	40 W	N.º de material (12NC)	923268735892
Tiempo de inicio (nominal)	0.0 s	Código local	163469
Voltaje (nominal)	127 V	Numerador: cantidad por paquete	1
Mecánica y carcasa		EAN/UPC: producto/caja	7894400001841
Acabado de la luz	Transpar.	Numerador: paquetes por caja externa	50
		EAN/UPC - Caja	7894400007966

Gota estándar P45 transparente

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb	45 mm	73 mm

