



R50 Reflektör

REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Geliştirilmiş spot aydınlatma teknolojisi ile tasarlanmış reflektör ampuller


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	1.000 h
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	1.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Incandescent
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	30 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	40 W
Voltaj (Nom)	230 V
Voltaj (Nom)	230 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	NR50 [NR 50 mm]
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Tam ürün adı	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Tam ürün kodu	871150005415978
Sipariş kodu	05415978
Malzeme No. (12NC)	923338544203
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500054159
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	30
EAN/UPC - Kutu	8711500343741


R50 Reflektör

Boyutlu çizim



Product	D
Refi 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - Refi 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

