



# Infrarroja

## PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12

Las lámparas reflectoras incandescentes de infrarrojos Philips se han diseñado para funcionar en los ambientes más duros, como granjas, baños o cocinas y sus entornos más cercanos. Tienen una estructura reforzada gracias al uso de vidrio endurecido. Su forma compacta y su tapa base universal permiten su uso con cualquier equipo adecuado. El uso de lámparas de calor es un método muy bueno de generar calor. Las lámparas de infrarrojos Philips proporcionan un valor directo y sin corriente a animales, personas y alimentos. Esas ventajas han hecho que granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo elijan las lámparas de infrarrojos Philips porque son las lámparas más robustas y eficientes disponibles para esas aplicaciones.


### Datos del producto

| Información general        |  | Mecánicos y de carcasa        |                                  |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Base del casquillo         | E27                                    | Acabado de la bombilla        | Transparente                     |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] | Material de bombilla          | Vidrio duro                      |
| Vida útil nominal          | 5.000 hora(s)                          | Forma de la bombilla          | PAR38                            |
| Vida útil nominal (horas)  | 5.000 hora(s)                          | Peso neto (pieza)             | 308,000 g                        |
| Lighting Technology        | Incandescent                           | Aprobación y aplicación       |                                  |
| Datos técnicos de la luz   |  | Marca CE                      | Sí                               |
| Designación de color       | C                                      | Datos de producto             |                                  |
| Operativos y eléctricos    |  | Nombre de producto del pedido | PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 |
| Consumo de energía         | 100 W                                  | Nombre completo del producto  | PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 |
| Voltaje (nom.)             | 240 V                                  | Full EOC                      | 871150012893515                  |
| Controles y regulación     |  | Código de pedido              | 12893515                         |
| Regulable                  | Sí                                     | Código 12NC                   | 923801245506                     |
|                            |  | Cantidad por paquete          | 1                                |
|                            |  | EAN/UPC - Producto/Caja       | 8711500128935                    |

## Infrarroja

|  |               |
|--|---------------|
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900207248 |

### Plano de dimensiones



| Product                          | D      | C (max) | C1 (max) |
|----------------------------------|--------|---------|----------|
| PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 | 121 mm | 136 mm  | 124 mm   |

