

**PHILIPS****Lighting**

## Animal Care

### PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Signify propose deux types de lampes infrarouges à utiliser dans les appareils à rayonnement de chaleur pour les applications humaines. Ces lampes infrarouges Philips ont un spectre de longueurs d'onde avec une crête marquée à environ 1 000 nm dans la plage IR-A à pénétration profonde. La gamme IR-A a une capacité de pénétration plus importante, ce qui signifie que la chaleur est dissipée dans un plus grand volume cutané ce qui crée une chaleur plus agréable et diffuse. Les lampes infrarouges Philips destinées aux applications humaines sont conçues pour favoriser le soulagement des tensions musculaires. Elles peuvent être utilisées pour procurer de la chaleur à la peau, aux muscles et aux articulations humaines.

#### Mises en garde et sécurité

- Lorsqu'elle est utilisée correctement, il est très peu probable que la lampe se brise. Si c'est le cas, retirez soigneusement les morceaux de verre (à l'aide de gants ou d'outils de protection pour éviter les coupures cutanées). Mettez les morceaux dans un sac en plastique refermable et apportez-le à votre site de gestion des déchets local pour recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Suivez la durée et la distance d'exposition recommandées pour l'appareil avec lequel cette lampe est utilisée. Une exposition plus longue/plus rapprochée que celle recommandée à la chaleur infrarouge peut provoquer des brûlures cutanées ou d'autres réactions indésirables de protection de la peau.
- Suivez les instructions de l'appareil pour la sécurité et la protection des yeux et de la peau. Ne dirigez pas la lampe vers les yeux, protégez toujours les yeux, y compris comme recommandé par le fabricant de l'appareil.

#### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	VBU/VBD90 [Vertical ou support vers le haut +/-90D]
Durée de vie nominale	300 h
Durée de vie nominale (heures)	300 h
Type de lampe	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W


Tension (nom.)	230 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rouge
Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	PAR38

## Animal Care

Poids net (pièce)	308,000 g
<b>Approbation et application</b>	
Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Nom de produit complet	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Code EOC	871150012887415

Code de commande	8711500128874
Code 12NC	923806644210
Code de commande local	IR150RPAR
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500128874
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900207347

### Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement