



Halogen spezial

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3450 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	100 W
Spannung (Nom)	12 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,003 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150040981250
Bestellcode	8711500409812
Material-Nr. (12NC)	923870017103
Lokaler Bestellcode	7023
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409812
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423269

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								

