



Filament Plat monoculot

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales					
Culot	GY6.35				
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas				
	(BDH)]				
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) 50 h					
Données techniques de l'éclairage					
Température de couleur corrélée (nom.)	3450 K				
Indice de rendu de couleur (IRC)	100				
Fonctionnement et électricité					
Consommation électrique	100 W				
Tension (nom.)	12 V				
Mécanique et boîtier					
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV				

Poids net (pièce)	0,003 kg				
Données du produit					
Nom du produit de la commande	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F				
Nom de produit complet	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F				
Code EOC	871150040981250				
Code de commande	40981250				
Code 12NC	923870017103				
Numérateur - Quantité par kit	1				
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409812				
Conditionnement par carton	100				
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423269				

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	Р	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.