



Halógenas aplicación industrial

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F


Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Base del casquillo	G6.35	Marca CE	Si
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]		
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre de producto del pedido	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
		Nombre completo del producto	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
		Full EOC	871150040982950
		Código de pedido	40982950
		Código 12NC	923870217103
		Código local	7027
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409829
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500423245
Operativos y eléctricos			
Consumo de energía	50 W		
Voltaje (nom.)	12 V		
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		
Peso neto (pieza)	0,002 kg		

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

