



Halógenas aplicación industrial

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G6.35
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3450 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	24 V


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Peso neto (pieza)	0,004 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040983650
Código de pedido	40983650
Código 12NC	923870520503
Código local	7158
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409836
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423122

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 24V			mm	mm				
1CT/10X10F								

