



Halogen spezial

7724 EVA 100W GY6.35 12V


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GY6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3300 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	100 W
Spannung (Nom)	12 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,003 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Gesamtbezeichnung des Produkts	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Gesamt-Produktcode	871150040985050
Bestellcode	8711500409850
Material-Nr. (12NC)	923872517103
Lokaler Bestellcode	7724
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409850
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423276

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724 EVA	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
100W		mm	mm	mm		mm		
GY6.35 12V								

