



Halógenas aplicación industrial

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GY6.35
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	2.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3300 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	100 W
Voltaje (nom.)	12 V


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Peso neto (pieza)	0,003 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Nombre completo del producto	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040985050
Código de pedido	40985050
Código 12NC	923872517103
Código local	7724
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409850
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423276

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724 EVA	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
100W		mm	mm	mm		mm		
GY6.35 12V								

