



# Filament Plat monoculot

7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

## Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3300 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100 W
Tension (nom.)	12 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Poids net (pièce)	0,003 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7724 EVA 100W GY6.35 12V
Nom de produit complet	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040985050
Code de commande	40985050
Code 12NC	923872517103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409850
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423276

# Filament Plat monoculot

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7724 EVA	10,7 mm	29,65	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
100W		mm	mm	mm		mm		
GY6.35 12V								

