Halogen spezial

6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G4
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	150 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	10 W
Spannung (Nom)	6 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,001 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150041009250
Bestellcode	8711500410092
Material-Nr. (12NC)	923873910103
Lokaler Bestellcode	0576016
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410092
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423320

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.