Filament Plat monoculot

6605 10W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	150 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10 W
Tension (nom.)	6 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Poids net (pièce)	0,001 kg

Données du produit	
Nom du produit de la commande	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
Code EOC	871150041009250
Code de commande	41009250
Code 12NC	923873910103
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410092
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423320

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.