



Halógenas aplicación industrial

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G4
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	100 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	200 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	10 W
Voltaje (nom.)	6 V


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Peso neto (pieza)	0,001 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041027650
Código de pedido	41027650
Código 12NC	923874510103
Código local	7387
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410276
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423313

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

