



Halogen Reflektor

13528 15W GZ4 6V 1CT/24

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZ4
Betriebsstellung	S105 [s105]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15 W
Spannung (Nom)	6 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Glatt

Kolbenform	R35
Nettogewicht (Stück)	12,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	13528 15W GZ4 6V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	13528 15W GZ4 6V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869668993600
Bestellcode	8718696689936
Material-Nr. (12NC)	923883810105
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696689936
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696689943

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	35 mm	42 mm

