



Halógenas aplicación industrial

13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Forma de la bombilla	
Base del casquillo	GX5.3		R50
Posición de funcionamiento	S105 [s105]	Peso neto (pieza)	26.000 g
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	500 hora(s)	Aprobación y aplicación	
Datos técnicos de la luz		Marca CE	Sí
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3200 K	Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre de producto del pedido	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
Consumo de energía	90 W	Full EOC	871869669015400
Voltaje (nom.)	14.5 V	Código de pedido	69015400
Controles y regulación		Código 12NC	923891214905
Regulable	Sí	Cantidad por paquete	1
Mecánicos y de carcasa		EAN/UPC - Producto/Caja	8718696690154
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Acabado del reflector	-	Embalaje con código EAN/UPC	8718696690161

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

