



Halógenas aplicación industrial

5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX5.3
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	40 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	21 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Acabado del reflector	Suave


Peso neto (pieza)	0,025 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24
Nombre completo del producto	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24
Full EOC	871150041063430
Código de pedido	41063430
Código 12NC	923921019894
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410634
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8711500419033

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
5995 EJM 150W GX5.3 21V ICT/24	50,7 mm	44,5 mm

