



# Halógenas aplicación industrial

## 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

### Datos del producto

Información general		Peso neto (pieza)	
Base del casquillo	GX5.3		0,025 kg
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]	Aprobación y aplicación	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)	Marca CE	Si
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre de producto del pedido	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Consumo de energía	200 W	Full EOC	871150041058030
Voltaje (nom.)	24 V	Código de pedido	41058030
Controles y regulación		Código 12NC	923921120594
Regulable	Si	Código local	13164
Mecánicos y de carcasa		Cantidad por paquete	1
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410580
Acabado del reflector	Suave	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419026

## Halógenas aplicación industrial

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

