



Halógenas aplicación industrial

14501 150W GX5.3 20V

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GX5.3
Posición de funcionamiento	S105 [s105]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	500 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3150 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	20 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Acabado del reflector	Reflector facetado


Forma de la bombilla	R50
Peso neto (pieza)	0,026 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DDL 150W 20V 24PK
Nombre completo del producto	14501 150W GX5.3 20V
Full EOC	871150041061030
Código de pedido	41061030
Código 12NC	923921419794
Código local	PH14501DDL
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410610
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Embalaje con código EAN/UPC	8711500419002

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

