



# Halogen spezial

## 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nettogewicht (Stück)	
Socket	G4		0,001 kg
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Produktdaten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	100 Stunde(n)	Bestell-Produktname	5761 30W G4 6V
Lichttechnische Daten		Gesamtbezeichnung des Produkts	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Lichtstrom	765 lm	Gesamt-Produktcode	871150041084950
Ähnlichste Farbtemperatur	3200 K	Bestellcode	41084950
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Material-Nr. (12NC)	923931110103
Betrieb und Elektrik		Lokaler Bestellcode	0560230
Systemleistung	30 W	Anzahl pro Verpackung	1
Spannung (Nom)	6 V	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410849
		Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
		EAN Umverpackung	8711500423344
Mechanik und Gehäuse			
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen		

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

