



Filament Plat monoculot

5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales			
Culot	G4		
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	100 h		
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	765 lm		
Température de couleur corrélée (nom.)	3200 K		
Indice de rendu de couleur (IRC)	100		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	30 W		
Tension (nom.)	6 V		
Mécanique et boîtier			
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV		

Poids net (pièce)	0,001 kg	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	5761 30W G4 6V	
Nom de produit complet	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	
Code EOC	871150041084950	
Code de commande	41084950	
Code 12NC	923931110103	
Numérateur - Quantité par kit	1	
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410849	
Conditionnement par carton	100	
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423344	

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.