



Plusline Large

1000 W R7s cap Clear Halogen linear lamp

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light


产品数据

一般資訊	
燈座基底	R7s
操作位置	P4 [平行 +/-4D 或水平 (HOR)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen
照明技術	
光通量	21,500 lm
光效 (額定) (標準)	21.5 lm/W
相關色彩溫度 (規範)	2900 K
演色性指數 (CRI)	100
運轉與電力	
耗電量	1,000 W
燈具電流 (標稱)	4.35 A
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1
電壓 (標稱)	230 V
控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	T11
認證與應用	
能源消耗 kWh/1000 h	1000 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	1000 W R7s cap Clear Halogen linear lamp
完整產品名稱	1000 W R7s cap Clear Halogen linear lamp
完整產品代碼	872790080851300
訂單代碼	923932143241
材質 Nr. (12NC)	923932143241
分子 - 每個包裝的數量	1
淨重 (個)	0.016 kg
EAN/UPC - 產品/案例	8727900808513
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8727900808520

Plusline Large

二维绘图



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
1000 W R7s cap Clear Halogen linear lamp	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm

