



Plusline Large

Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10

Mains-voltage linear lamp giving white halogen light


产品数据

一般資訊	
燈座基底	R7S [R7s]
操作位置	P4 [平行 +/-4D 或水平 (HOR)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen
照明技術	
光通量	33,000 lm
相關色彩溫度 (規範)	2900 K
光效 (額定) (標準)	22 lm/W
演色性指數 (CRI)	100
運轉與電力	
耗電量	1,500.0 W
燈具電流 (標稱)	6.52 A
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1
電壓 (標稱)	230 V
電壓 (標稱)	230 V

控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	T11 [T 11mm]
認證與應用	
能源消耗 kWh/1000 h	1500 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
完整產品名稱	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
完整產品代碼	872790080857500
訂單代碼	923932243241
材質 Nr. (12NC)	923932243241
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8727900808575
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8727900808582

Plusline Large

二维绘图



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252.3 mm	250.7 mm	249.1 mm	254.1 mm

