



Halogen spezial

7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3550 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	250 W
Spannung (Nom)	24 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,004 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Gesamtbezeichnung des Produkts	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Gesamt-Produktcode	871150041029050
Bestellcode	8711500410290
Material-Nr. (12NC)	924006520503
Lokaler Bestellcode	7748XHP
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410290
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423153

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

