



Halógenas aplicación industrial

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G6.35
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3550 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	250 W
Voltaje (nom.)	24 V


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Peso neto (pieza)	0,004 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Nombre completo del producto	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041029050
Código de pedido	41029050
Código 12NC	924006520503
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410290
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423153

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

