



Halogen spezial

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3450 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	150 W
Spannung (Nom)	24 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Nettogewicht (Stück)	0,004 kg

Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150041020750
Bestellcode	8711500410207
Material-Nr. (12NC)	924031720503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410207
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423221

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158XHP 150W	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V			mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

