



Halógenas aplicación industrial

14531 360W G5.3 82V 1CT


Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general		Peso neto (pieza)	
Base del casquillo	G5.3		0,009 kg
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]	Datos de producto	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	75 hora(s)	Nombre de producto del pedido	14531 360W G5.3 82V 1CT
Datos técnicos de la luz		Nombre completo del producto	14531 360W G5.3 82V 1CT
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3300 K	Full EOC	871150042463130
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Código de pedido	42463130
Operativos y eléctricos		Código 12NC	924041528894
Consumo de energía	360 W	Cantidad por paquete	1
Voltaje (nom.)	82 V	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500424631
Mecánicos y de carcasa		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto	Embalaje con código EAN/UPC	8711500424648

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8	1,65 mm	1,50	1,47 mm	57 mm
G5.3 82V 1CT				mm		mm		

