

PHILIPS

Lighting



Filament Plat monoculot

14531 360W G5.3 82V 1CT

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5.3
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	75 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3300 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	360 W
Tension (nom.)	82 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Poids net (pièce)	0,009 kg
Données du produit	
Nom du produit de la commande	14531 360W G5.3 82V 1CT
Nom de produit complet	14531 360W G5.3 82V 1CT
Code EOC	871150042463130
Code de commande	8711500424631
Code 12NC	924041528894
Code de commande local	14531EYB
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500424631
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500424648

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8	1,65 mm	1,50	1,47 mm	57 mm
G5.3 82V 1CT					mm	mm	mm	

