



# Halógenas aplicación industrial

## 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular


### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GZ6.35
Posición de funcionamiento	P90/P15
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	840 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3380 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	15 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Acabado del reflector	-

Forma de la bombilla	R50
Peso neto (pieza)	0,024 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nombre completo del producto	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT
Full EOC	871150040971360
Código de pedido	40971360
Código 12NC	924048218504
Código local	6423
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409713
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500419231

## Halógenas aplicación industrial

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

